

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.130

LED-kompakt signalpelare

State: 2026-05-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.130 - LED-kompakt signalpelare

Extremt lång livslängd för LED-lamporna, smidigt montage och låga lagringskostnader.

Features

Art. nr.	SG 2372.130
Utförande	1-steg, röd
Produktbeskrivning	Avstrålningsvinkel: 3 x 120°, vid leverans: permanent ljus. Blinkfunktion styrs via SPS
Fördelar	Anslutningsklar komplett lösning Låg bygghöjd Extremt lång livslängd på LED (minst 70 000 h) – därför underhållsfri. Låga montage- och lagringskostnader
Kabelinföring	Min. kabel diameter: 3 mm Max. kabel diameter: 6,5 mm
Diameter	72 mm
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruvklämmor
Belysning	LED-lampor
Märkisolationsspänning	< 60 V DC
Dimension	Höjd: 107 mm
Driftstemperatur	-20 °C...70 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 65
Märkspänning	24 V 24 V (DC)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,219 kg
Bruttovikt	0,233 kg
Tullvarukod	85311095
ECLASS 8.0	27371230

Features

Produktbeskrivning

SG Signallpelare, LED-kompakt, 24 V AC/DC, 1-steg, röd

Approvals

Approvals

UR

Explanations

Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK