

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2374.060 Glödlampor

State: 2025-12-20 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2374.060 - Glödlampor för permanent ljus

Med BA 15d-sockel.

Features

Art. nr.	SG 2374.060
Produktbeskrivning	med BA 15d-sockel
Fördelar	Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
Funktion	Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Effektförbrukning (ca)	5 W
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	28 V AC
Märkisolationsspänning	2000 V AC
Märkspänning	24 V
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	0.024
Bruttovikt	0.026
Tullvarukod	85392198
EAN	4028177219885
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220