

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2376.000

Akustiskt element

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2376.000 - Akustiskt element för modulära signalpelare

För signalering av varnings- eller felmeddelanden.

Features

Art. nr.	SG 2376.000
Utförande	Ihållande ton eller pulserande, 85 dB, max. 25 mA
Produktbeskrivning	För signalering av varnings- eller felmeddelanden.
Fördelar	Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
Användningsområden	Montage enbart på den övre delen av optiska komponenter resp. direkt på anslutningskomponenten.
Funktion	Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Material	Skåp av polyamid
Färg	Svart
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	2500 V AC
Märkisolationsspänning	250 V AC
Märkspänning	24 V (AC/DC)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,09 kg
Bruttovikt	0,112 kg
Tullvarukod	85311095
ECLASS 8.0	27371237
Produktbeskrivning	SG Akustiska komponenter, för signalpelare, modulär, 24 V AC/DC, 85 dB, max. 25 mA

Approvals

Approvals

UR