

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2376.010**

**Akustiskt element**

State: 2026-04-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2376.010 - Akustiskt element för modulära signalpelare

För signalering av varnings- eller felmeddelanden.

## Features

Art. nr.	SG 2376.010
Utförande	Ljudstyrka och 8 toner kan ställas in, 100 dB, max. 25 mA
Produktbeskrivning	För signalering av varnings- eller felmeddelanden.
Fördelar	Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
Användningsområden	Montage enbart på den övre delen av optiska komponenter resp. direkt på anslutningskomponenten.
Funktion	Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Material	Skåp av polyamid
Färg	Svart
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	2500 V AC
Märkisolationsspänning	250 V AC
Märkspänning	24 V (AC/DC)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,1 kg
Bruttovikt	0,115 kg
Tullvarukod	85311095
ECLASS 8.0	27371237
Produktbeskrivning	SG Akustiska komponenter, för signalpelare, modulär, 24 V AC/DC, 100 dB, max. 25 mA

# Approvals

---

Approvals

UR