

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2376.030

Akustiskt element

State: 2026-04-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2376.030 - Akustiskt element för modulära signalpelare

För signalering av varnings- eller felmeddelanden.

Features

Art. nr.	SG 2376.030
Utförande	Ljudstyrka och 8 toner kan ställas in, 100 dB, max. 25 mA
Produktbeskrivning	För signalering av varnings- eller felmeddelanden.
Fördelar	Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
Användningsområden	Montage enbart på den övre delen av optiska komponenter resp. direkt på anslutningskomponenten.
Funktion	Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
Material	Skåp av polyamid
Färg	Svart
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas	2500 V AC
Märkisolationsspänning	250 V AC
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,11 kg
Bruttovikt	0,112 kg
Tullvarukod	85369095
ECLASS 8.0	27371237
Produktbeskrivning	SG Akustiska komponenter, för signalpelare, modulär, 230 V, 100 dB, max. 25 mA

Approvals

Approvals

UR