


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2376.100 AS-gränssnittskomponent

State: 2025-12-16 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2376.100 - AS-gränssnittskomponent för modulära signalpelare

För komfortabel styrning av signalpelarstegen via AS-gränssnitt.



Features

Art. nr.	SM 2376.100
Tekniska data	Standard-Slave Max. 31 adresser Upp till 4 signalsteg kan styras. Spänningsförsörjningen kan kopplas från intern busförsörjning till extern hjälpspanning Med programmeringsgränssnitt
Material	Polykarbonat
Färg	Svart, transparent
Diameter	70 mm
External auxiliary voltage	Extern hjälpspanning 24 V DC $\pm$ 10% Strömbelastbarhet max. 200 mA per komponent Strömförbrukning max. 75 mA Spänning på signalkomponent 24 VDC $\pm$ 10% Kortslutnings-/överlastskydd försäkring M 1,6 A

Features

Internal auxiliary voltage	Spänningsförsörjning sker via Bus-ledning Strömbelastbarhet max. 200 mA Strömförbrukning max. 250 mA Spänning på signalkomponent 18–31 V DC Kortslutnings-/överlastskydd inbyggt
Dimension	Höjd: 56 mm
Driftstemperatur	-20 °C...50 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0.119
Bruttovikt	0.12
Tullvarukod	39269097
EAN	4028177580350
ECLASS 8.0	27371220

Approvals

Approvals	UR
-----------	----