

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 2383.250

Skena för inre utbyggnad

State: 2026-05-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 2383.250 - Skena för inre utbyggnad för AE/WM

För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sidorna, golvet och i taket.



Features

Art. nr.	AE 2383.250
Produktbeskrivning	För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sidorna, golvet och i taket. Variabel med 2 systemhålningsrader, ger större montageyta för t.ex.: TS-systemchassin, apparatskåpsbelysning, dörrkontakt, dörrstopp, kabelslangshållare
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Observera:	Fler påbyggnadsmöjligheter: Montageplattor, för ihängning, TS 8612.400 Montageplattor, för fastskruvning, stora, TS 8612.410 Montageplattor, för fastskruvning, små, PS 4532.000 Montagevinkel, PS 4597.000
Passar för	Skåptyp: AE Djup: = 250 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,72 kg
Bruttovikt	0,8 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625

Features

ECLASS 8.0

27189234

Produktbeskrivning

AE Skenor för inre utbyggnad, för AE, för D: 250 mm