

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2384.030 Tryckknappslåda

State: 2026-07-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2384.030 - Tryckknappslåda Rostfritt stål

Tryckknappslåda av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), med knapputskärningar Ø 22,5 mm.
Kapslingsklass IP 66.

Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Art. nr. | SM 2384.030 |
| Material | Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och lock: Streckslipat, korn 240 |
| Leveransens omfattning | Skåp med lock Snabbkoppling inkl. plasthylsor |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| IK-kod | IK08 |
| Dimension | Bredd: 220 mm Höjd: 100 mm Djup: 90 mm |
| Materialtjocklek lock | 1,25 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,25 mm |
| Rastermått | 60 mm |
| Öppningar (antal x Ø) | 3 x 22,5 mm |
| Lås | Utförande för lås: Snabbkoppling inkl. plasthylsor Antal lås: 4 |
| Kabelinföring (antal x Ø) | 3 |
| Antal metrisk förpräglingar | 3 |
| Grundmaterial | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 1,1 kg |

Features

| | |
|--------------------------------|---|
| Bruttovikt | 1,226 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 4,46 |
| Tullvarukod | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | SM Tryckknappslåda, BHD: 220x100x90 mm rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, 3 knappskärningar |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration |
|--------------|--|