Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2394.300

Skena för inre utbyggnad AX

State: 2026-11-20 (Source: www.rittal.com/se-sv)

AX 2394.300 - Skena för inre utbyggnad AX

För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sidorna, golvet och i taket. Ger ytterligare montageyta för t.ex. VX systemchassi 23×64 mm, VX systemchassi 14×39 mm, skåpbelysning, dörrkontakt, dörrstopp, VX kabelanslutnings- och profilskenor.


Features

Art. nr.	AX 2394.300
Produktbeskrivning	För montage i skåpet, utan mekanisk bearbetning. Montage kan ske på sido-, botten- och takytor på de nockar som finns i skåpet. Variabel med 2 systemhålningsrader, ger större montageyta för t.ex.: Systemchassi 14 × 39 mm, apparatskåpsbelysning, dörrkontakt, dörrstopp, kabelslangshållare.
Fördelar	Systemlåda för AX Kompatibel med TS 8-systemtillbehör Spara tid genom montage utan borrning skåpets kapslingsklass upprätthålls (ingen mekanisk bearbetning krävs) Automatisk potentialutjämning Ökad bärkraft och stabilitet
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Skena för inre utbyggnad AX Adapter Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Inbyggnad av LED-systemlampa kan endast ske i kombination med VX systemchassi 23×64 mm eller montagevinkel för inre utbyggnad
Passar för	Skåptyp: AX Djup: = 300 mm

Features

Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1,12 kg
Bruttovikt	1,16 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	AX skena för inre utbyggnad, för D: 300 mm