

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2400.910 Tätningssram

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2400.910 - Tätningssram för tätningssmoduler

För förmonterade kablar och ledningar med kontaktdon. Påbyggnad på 24- eller 16-poliga uttagsfack i modulplåtar för skiljevägg och metallflänsplåtar.



Features

Art. nr.	SZ 2400.910
Produktbeskrivning	För förmonterade kablar och ledningar med kontaktdon. Påbyggnad på 24- eller 16-poliga uttagsfack i modulplåtar för skiljevägg och metallflänsplåtar.
Fördelar	enskilda kablar kan monteras och bytas ut i efterhand, utan att tätningssramen behöver demonteras
Material	Ram: Polyamid Lågprofilstättning: CR
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Nödvändigt hål	16-polig
Number modules 20 x 20	8 st.
Dimension	Bredd: 120 mm Djup: 67 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 64
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,105 kg
Bruttovikt	0,11 kg
Tullvarukod	39269097

Features

ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivning	SZ Tätningsram för tätningsmoduler, för håltagning 16-polig
