

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.000

Kabelförskruvning HD

State: 2026-05-22 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.000 - Kabelförskruvning HD

Kabelförskruvning HD IP 68 (5 bar, 30 min)



Features

Art. nr.	HD 2410.000
Utförande	Standard
Fördelar	Förebygger effektivt avlagringar från skadliga mikroorganismer tack vare släta och slutna ytor på utsidan. Avsevärt lättare och därmed billigare rengöring i jämförelse med traditionella kabelförskruvningar.
Användningsområden	Tillverkning och förpackning av livsmedel Hygienteknik (t.ex. läkemedelsindustrin) Bioteknik Kemisk industri
Material	Mutter: Rostfritt stål 1.4305 (AISI 303) Tätning: Enligt FDA:s (Food and Drug Administration) riktlinje 21 CFR 177.2600
Dimension	Gänga: M12 x 1,5
För kabel-Ø	3 - 6,5 mm
Driftstemperatur	-20 °C...100 °C

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,115 kg
Bruttovikt	0,123 kg
Tullvarukod	73181900
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivning	HD Kabelförskruvning, rostfritt stål 1.4305, stl.: M12x1,5, för kabeldiameter 3-6.5 mm standard version

Approvals

Explanations	Tillverkarens deklARATION
--------------	---------------------------