

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.031 Kabelförskruvning HD

State: 2026-06-18 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.031 - Kabelförskruvning HD

Kompaktare utförande och kontramutter ingår i leveransen.



Features

Art. nr.	HD 2410.031
Utförande	Standard
Fördelar	Förebygger effektivt avlagringar från skadliga mikroorganismer tack vare släta och slutna ytor på utsidan. Avsevärt lättare och därmed billigare rengöring i jämförelse med traditionella kabelförskruvningar.
Användningsområden	Tillverkning och förpackning av livsmedel Hygienteknik (t.ex. läkemedelsindustrin) Bioteknik Kemisk industri
Material	Mutter: Rostfritt stål 1.4305 (AISI 303) Tätning: EPDM, enligt FDA 21 CFR 177.2600
Leveransens omfattning	Inkl. låsmutter
Dimension	Gänga: M25 x 1,5
För kabel-Ø	12 - 17 mm
Drifttemperatur	-20 °C...100 °C

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 2 Type 4 Type 4X Typ 12 Type 12K Typ 13
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,545 kg
Bruttovikt	0,548 kg
Tullvarukod	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivning	HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M25x1,5, for cables Ø 12-17 mm, Standard version

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
-----------	---------------------------