

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# HD 2410.131

## Kabelförskruvning HD

State: 2026-07-01 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.131 - Kabelförskruvning HD

Kompaktare utförande och kontramutter ingår i leveransen.



## Features

|                        |   |
|------------------------|---|
| Art. nr.               | HD 2410.131   |
| Utförande              | EMC   |
| Fördelar               | Förebygger effektivt avlagringar från skadliga mikroorganismer tack vare släta och slutna ytor på utsidan.<br>Avsevärt lättare och därmed billigare rengöring i jämförelse med traditionella kabelförskruvningar. |
| Användningsområden     | Tillverkning och förpackning av livsmedel<br>Hygienteknik (t.ex. läkemedelsindustrin)<br>Bioteknik<br>Kemisk industri   |
| Material               | Mutter: Rostfritt stål 1.4305 (AISI 303)<br>Tätning: EPDM, enligt FDA 21 CFR 177.2600   |
| Leveransens omfattning | Inkl. låsmutter   |
| Dimension              | Gänga: M25 x 1,5  |
| För kabel-Ø            | 12 - 17 mm  |
| Drifttemperatur        | -20 °C...100 °C   |

# Features

---

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)   |
| Typklassning motsvarande UL 50E     | Typ 1<br>Typ 2<br>Type 4<br>Type 4X<br>Typ 12<br>Type 12K<br>Typ 13                       |
| Förpackningsenhet                   | 5 st.   |
| Nettovikt                           | 0,54 kg   |
| Bruttovikt                          | 0,581 kg  |
| Tullvarukod                         | 73072980  |
| ETIM 9                              | EC000441  |
| ETIM 8                              | EC000441  |
| ECLASS 8.0                          | 27149109  |
| Produktbeskrivning                  | HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M25x1,5, for cables Ø 12-17 mm, EMC version |

---

# Approvals

---

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>VDE |
|-----------|---------------------------|