


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.611

Kabelförskruvning polyamid

State: 2026-07-08 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.611 - Kabelförskruvning polyamid

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

Features

Art. nr.	SZ 2411.611
Fördelar	Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme. Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning
Material	Polyamid 6 Tätning: CR/NBR
Färg	RAL 7035
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimension	Höjd: 30 mm
Gänga	M16 x 1,5
Längd på gänga	10 mm
Min. kabeldiameter	5 mm
Max. kabeldiameter	10 mm
Driftstemperatur	-30 °C...100 °C
torque	2,5 Nm
Nyckelbredd	22 mm
Dimension	Gänga: M16 x 1,5 Längd på gänga: 10 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Type 4X
Förpackningsenhet	50 st.
Nettovikt	0,5 kg

Features

Bruttovikt	0,546 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivning	SZ Kabelförskruvning i polyamid, storlek: M16 x 1,5 för kabel-Ø 5-10 mm

Approvals

Approvals	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
