

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.621

Kabelförskruvning polyamid

State: 2026-05-07 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.621 - Kabelförskruvning polyamid

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Art. nr. | SZ 2411.621 |
| Fördelar | Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme. Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning |
| Material | Polyamid 6 Tätning: CR/NBR |
| Färg | RAL 7035 |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min) |
| Dimension | Höjd: 28 mm |
| Gänga | M20 x 1,5 |
| Längd på gänga | 10 mm |
| Min. kabeldiameter | 6 mm |
| Max. kabeldiameter | 12 mm |
| Driftstemperatur | -30 °C...100 °C |
| torque | 5,5 Nm |
| Nyckelbredd | 24 mm |
| Dimension | Gänga: M20 x 1,5 Längd på gänga: 10 mm |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13 |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Förpackningsenhet | 50 st. |
| Nettovikt | 0,55 kg |
| Bruttovikt | 0,615 kg |
| Tullvarukod | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeskrivning | SZ Kabelförskruvning i polyamid, storlek: M20 x 1,5 för kabel-Ø 6-12 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |