


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.641

Kabelförskruvning polyamid

State: 2026-05-09 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.641 - Kabelförskruvning polyamid

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

Features

Art. nr.	SZ 2411.641
Fördelar	Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme. Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning
Material	Polyamid 6 Tätning: CR/NBR
Färg	RAL 7035
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimension	Höjd: 42 mm
Gänga	M32 x 1,5
Längd på gänga	10 mm
Min. kabeldiameter	15 mm
Max. kabeldiameter	21 mm
Driftstemperatur	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Nyckelbredd	36 mm
Dimension	Gänga: M32 x 1,5 Längd på gänga: 10 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13

Features

Förpackningsenhet	15 st.
Nettovikt	0,48 kg
Bruttovikt	0,503 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivning	SZ Kabelförskruvning i polyamid, storlek: M32 x 1,5 för kabel-Ø 15-21 mm

Approvals

Approvals	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK