

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.671**

**Kabelförskruvning polyamid**

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.671 - Kabelförskruvning polyamid

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

## Features

Art. nr.	SZ 2411.671
Fördelar	Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme. Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning
Material	Polyamid 6 Tätning: CR/NBR
Färg	RAL 7035
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimension	Höjd: 53 mm
Gänga	M63 x 1,5
Längd på gänga	18 mm
Min. kabeldiameter	34 mm
Max. kabeldiameter	44 mm
Driftstemperatur	-30 °C...100 °C
torque	25 Nm
Nyckelbredd	65 mm
Dimension	Gänga: M63 x 1,5 Längd på gänga: 18 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13

## Features

---

Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	0,372 kg
Bruttovikt	0,375 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivning	SZ Kabelförskruvning i polyamid, storlek: M63 x 1,5 för kabel-Ø 34-44 mm

## Approvals

---

Approvals	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK