


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.801**

**Kabelförskruvning i mässing**

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.801 - Kabelförskruvning i mässing

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

## Features

Art. nr.	SZ 2411.801
Fördelar	Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme. Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning
Material	Mässing Tätning: CR/NBR
Ytbehandling	Förnicklad
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimension	Höjd: 22 mm
Gänga	M12 x 1,5
Längd på gänga	6 mm
Min. kabeldiameter	3 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm
Driftstemperatur	-40 °C...100 °C
torque	5,5 Nm
Nyckelbredd	14 mm
Dimension	Gänga: M12 x 1,5 Längd på gänga: 6 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Type 4X
Förpackningsenhet	15 st.
Nettovikt	0,195 kg

# Features

---

Bruttovikt	0,222 kg
Tullvarukod	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivning	SZ Kabelförskruvning i mässing, storlek: M12 x 1,5 för kabel-Ø 3-6,5 mm

# Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK