


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.801

Kabelförskruvning i mässing

State: 2026-04-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.801 - Kabelförskruvning i mässing

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Art. nr. | SZ 2411.801 |
| Fördelar | Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme. Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning |
| Material | Mässing Tätning: CR/NBR |
| Ytbehandling | Förnicklad |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min) |
| Dimension | Höjd: 22 mm |
| Gänga | M12 x 1,5 |
| Längd på gänga | 6 mm |
| Min. kabeldiameter | 3 mm |
| Max. kabeldiameter | 6,5 mm |
| Driftstemperatur | -40 °C...100 °C |
| torque | 5,5 Nm |
| Nyckelbredd | 14 mm |
| Dimension | Gänga: M12 x 1,5 Längd på gänga: 6 mm |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Type 4X |
| Förpackningsenhet | 15 st. |
| Nettovikt | 0,195 kg |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Bruttovikt | 0,222 kg |
| Tullvarukod | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeskrivning | SZ Kabelförskruvning i mässing, storlek: M12 x 1,5 för kabel-Ø 3-6,5 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) VDE |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |