


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.821

Kabelförskruvning i mässing

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.821 - Kabelförskruvning i mässing

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

Features

Art. nr.	SZ 2411.821
Fördelar	Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme. Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning
Material	Mässing Tätning: CR/NBR
Ytbehandling	Förnicklad
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimension	Höjd: 26 mm
Gänga	M20 x 1,5
Längd på gänga	8 mm
Min. kabeldiameter	6 mm
Max. kabeldiameter	12 mm
Driftstemperatur	-40 °C...100 °C
torque	8 Nm
Nyckelbredd	22 mm
Dimension	Gänga: M20 x 1,5 Längd på gänga: 8 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13

Features

Förpackningsenhet	10 st.
Nettovikt	0,33 kg
Bruttovikt	0,342 kg
Tullvarukod	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivning	SZ Kabelförskruvning i mässing, storlek: M20 x 1,5 för kabel-Ø 6-12 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK