Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 2411.821

# Kabelförskruvning i mässing

State: 2026-11-15 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# SZ 2411.821 - Kabelförskruvning i mässing

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SZ 2411.821 |
| Fördelar | Genom att beställa förskruvning och låsmuttrar tillsammans i en förpackning sparar man in extra beställningskostnader och förvaringsutrymme.<br>Klämlameller för konstant dragkraft och kabelskonande dragavlastning |
| Material | Mässing<br>Tätning: CR/NBR |
| Ytbehandling | Förnicklad |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min) |
| Dimension | Höjd: 26 mm |
| Gänga | M20 x 1,5 |
| Längd på gänga | 8 mm |
| Min. kabeldiameter | 6 mm |
| Max. kabeldiameter | 12 mm |
| Driftstemperatur | -40 °C...100 °C |
| torque | 8 Nm |
| Nyckelbredd | 22 mm |
| Dimension | Gänga: M20 x 1,5<br>Längd på gänga: 8 mm |
| Typklassning motsvarande 508A | Typ 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Typ 12<br>Typ 13 |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Förpackningsenhet | 10 st. |
| Nettovikt | 0,33 kg |
| Bruttovikt | 0,342 kg |
| Tullvarukod | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeskrivning | SZ Kabelförskruvning i mässing, storlek: M20 x 1,5 för kabel-Ø 6-12 mm |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>VDE |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |