

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.210 Flätband

State: 2026-06-16 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2412.210 - Flätband

Förtennad koppar, med varierande längd och area med påpressade kontakthylsor, motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser, flexibla anslutningsmöjligheter.



Features

Art. nr.	SZ 2412.210
Produktbeskrivning	Förtennad koppar, med varierande längd och area, med påpressade kontakthylsor. Flätbanden motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser och erbjuder samtidigt högflexibla anslutningsmöjligheter.
Tvärsnittsarea	10 mm ²
Anslutning	M6 – M6
Observera:	Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem.
Dimension	Längd: 200 mm
Förpackningsenhet	10 st.
Nettovikt	0,21 kg
Bruttovikt	0,26 kg
Tullvarukod	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Produktbeskrivning	SZ Flätband, stl.: M6, för diameter 10 mm ²

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)