

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2412.310 Flätband

State: 2026-06-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2412.310 - Flätband

Förtennad koppar, med varierande längd och area med påpressade kontakthylsor, motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser, flexibla anslutningsmöjligheter.



## Features

Art. nr.	SZ 2412.310
Produktbeskrivning	Förtennad koppar, med varierande längd och area, med påpressade kontakthylsor. Flätbanden motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser och erbjuder samtidigt högflexibla anslutningsmöjligheter.
Tvärsnittsarea	10 mm <sup>2</sup>
Anslutning	M6 – M6
Observera:	Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem.
Dimension	Längd: 300 mm
Förpackningsenhet	10 st.
Nettovikt	0,3 kg
Bruttovikt	0,359 kg
Tullvarukod	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Produktbeskrivning	SZ Flätband, stl.: M6, för diameter 10 mm <sup>2</sup>

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)