


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2422.000 Distanstycke

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2422.000 - Distansstycke för takplåt

För att höja tak i ventilationssyfte, i tre olika höjder. Inte lämplig för krantransport.



## Features

Art. nr.	SZ 2422.000
Produktbeskrivning	För upphöjt tak för ventilation, i tre olika höjder.
Material	Sexkant profilstål
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	Inte lämplig för krantransport
Dimension	Höjd: 10 mm
Dimension	Gänga: M12
Passar för	Skåptyp: VX TS
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,12 kg
Bruttovikt	0,161 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002625

# Features

---

ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	SZ Distansstycken, för TS-takplåtar, H: 10 mm

---