

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2455.010

Låssystem Ergoform-S

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2455.010 - Låssystem Ergoform-S

För uppgradering till alternativa låssystem som halvprofilcylinder, säkerhetsinsats osv.

Features

Art. nr.	SZ 2455.010
Utförande	Standard
Produktbeskrivning	Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset.
Material	Zinkgjutgods
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035 med brunt handtag och vinkel
Lås	Utförande för lås: Förberedd för låsinsatser utförande A, inbyggd av profilhalvcylindrar med totallängden 40 resp. 45 mm (enligt DIN 18 252) eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längden 40 mm
Passar för skåptyp	AE med 3-punkts lås Basis AE med 3-punkts lås Väggskåp AE med 3-punktslås TP underdelar Golvpulpet TP pulpetdörr TP universalpulpet AE med 3-punktslås rostfritt stål Basis AE med 3-punktslås rostfritt stål Golvpulpet pulpetdörr rostfritt stål
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,525 kg
Bruttovikt	0,535 kg
Tullvarukod	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Features

Produktbeskrivning

SZ Ergoform-S låssystem, standard, RAL7035 med brunt handtag och vinkel