

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2459.500

Tryckavlastningsplugg

State: 2026-06-24 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2459.500 - Tryckavlastningsplugg

Tryckavlastningsplugg i polyamid med integrerat tätningsmembran, särskilt för skåp som utsätts för växlande temperaturförhållanden (t.ex. vid uppställning utomhus).

Features

Art. nr.	SZ 2459.500
Produktbeskrivning	Om skåpet utsätts för växlande temperturförhållanden kan det bildas kondensvatten i slutna skåp till följd av tryckskillnaderna. Genom ett integrerat tätningsmembran i tryckavlastningspluggen förebyggs tryckskillnaderna och därmed även kondensbildning, dessutom skyddar membranet mot inträngande fukt utifrån. För att skydda mot nedsmutsning ska inbyggnad ske vertikalt.
Tekniska data	Luftgenomflöde på upp till 120 l/tim vid en tryckskillnad på 70 mbar Anslutningsgänga M12 x 1,5 kan monteras i materialtjocklekar upp till 4 mm
Material	Polyamid
Färg	Liknar RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. låsmutter
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 68 IP X8
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,015 kg
Bruttovikt	0,02 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

Features

Produktbeskrivning

SZ Tryckavlastningsplugg

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)