

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2482.600 Gränssnittsluckor

State: 2026-07-09 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2482.600 - Gränssnittsluckor för jordfelsbrytare

Enligt den standarden EN 60 204-1 som kommer att införas måste alla strömkretsar med märkström  $\leq 20$  A, som försörjer uttag i eller på apparatskåp till maskiner, vara säkrade med en jordfelsbrytare med märkdifferensström  $\leq 30$  mA. Förberedd för montage av konventionella 2-poliga jordfelsbrytare.

## Features

Art. nr.	SZ 2482.600
Utförande	Fjädrande klämmor max. $2 \times 2,5$ mm <sup>2</sup> , anslutning bak
Produktbeskrivning	Enligt den standarden EN 60 204-1 som kommer att införas måste alla strömkretsar med märkström $\leq 20$ A, som försörjer uttag i eller på apparatskåp till maskiner, vara säkrade med en jordfelsbrytare med märkdifferensström $\leq 30$ mA. Förberedd för montage av konventionella 2-poliga jordfelsbrytare.
Fördelar	Skydd mot felströmmar och överbelastning Standardiserad säkring motsvarande EN 60 204 Återställning av jordfelsbrytaren är möjlig utan att apparatskåpet öppnas Fjädermekanismen höjer upp det olåsta locket 30°. På så sätt riskerar man inte att glömma att stänga locket.
Användningsområden	Som programmeringsgränssnitt för styrningar Som underhållsingång för nätverk För temporär anslutning av extrautrustning För snabb anslutning till befintliga nätverksstrukturer För programmering och underhåll av integrerade komponenter
Funktion	En snäppförslutning sörjer för säker tätning. Den kan låsas vid behov.
Material	Inbygggnadsram: Plast PBT (svart) Plastlock: Polykarbonat (halvtransparent)
Leveransens omfattning	Gränssnittsluck, komplett, bestående av plastram, uttag (VDE), RJ 45 (uttag/uttag, Cat 5e) och öppning för jordfelsbrytare Förprägling för USB A (uttag/uttag) finns 3 mm dubbellås med instickbart vred

# Features

Montagehålbild	Hålets bredd: 117 mm Håltagningshöjd: 91 mm
Observera:	Gränssnittsluckan får endast användas med monterad jordfelsbrytare
Dimension	Bredd: 131 mm Höjd: 127 mm
Märkspänning	250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström 230 V, 50 Hz	10 - 16 A
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 65
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,56 kg
Bruttovikt	0,569 kg
Tullvarukod	85366990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	SZ Gränssnittsluckor, komplett, inbyggnadsramarr, med plastlock, halvtransparent, RJ45, knock-out för RDC säkerhetsbrytare

# Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---