

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.600 Gränssnittsluckor

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.600 - Gränssnittsluckor för jordfelsbrytare

Enligt den standarden EN 60 204-1 som kommer att införas måste alla strömkretsar med märkström ≤ 20 A, som försörjer uttag i eller på apparatskåp till maskiner, vara säkrade med en jordfelsbrytare med märkdifferensström ≤ 30 mA. Förberedd för montage av konventionella 2-poliga jordfelsbrytare.

Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | SZ 2482.600 |
| Utförande | Fjädrande klämmor max. $2 \times 2,5$ mm ² , anslutning bak |
| Produktbeskrivning | Enligt den standarden EN 60 204-1 som kommer att införas måste alla strömkretsar med märkström ≤ 20 A, som försörjer uttag i eller på apparatskåp till maskiner, vara säkrade med en jordfelsbrytare med märkdifferensström ≤ 30 mA. Förberedd för montage av konventionella 2-poliga jordfelsbrytare. |
| Fördelar | Skydd mot felströmmar och överbelastning Standardiserad säkring motsvarande EN 60 204 Återställning av jordfelsbrytaren är möjlig utan att apparatskåpet öppnas Fjädermekanismen höjer upp det olåsta locket 30°. På så sätt riskerar man inte att glömma att stänga locket. |
| Användningsområden | Som programmeringsgränssnitt för styrningar Som underhållsingång för nätverk För temporär anslutning av extrautrustning För snabb anslutning till befintliga nätverksstrukturer För programmering och underhåll av integrerade komponenter |
| Funktion | En snäppförslutning sörjer för säker tätning. Den kan låsas vid behov. |
| Material | Inbyggnadsram: Plast PBT (svart) Plastlock: Polykarbonat (halvtransparent) |
| Leveransens omfattning | Gränssnittsluck, komplett, bestående av plastram, uttag (VDE), RJ 45 (uttag/uttag, Cat 5e) och öppning för jordfelsbrytare Förprägling för USB A (uttag/uttag) finns 3 mm dubbellås med instickbart vred |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Montagehålbild | Hålets bredd: 117 mm Håltagningshöjd: 91 mm |
| Observera: | Gränssnittsluckan får endast användas med monterad jordfelsbrytare |
| Dimension | Bredd: 131 mm Höjd: 127 mm |
| Märkspänning | 250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Märkström 230 V, 50 Hz | 10 - 16 A |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 65 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,56 kg |
| Bruttovikt | 0,569 kg |
| Tullvarukod | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeskrivning | SZ Gränssnittsluckor, komplett, inbyggnadsramarr, med plastlock, halvtransparent, RJ45, knock-out för RDC säkerhetsbrytare |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|