

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.100 Systembelysning LED

State: 2026-06-18 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.100 - Systembelysning LED

LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.



## Features

Art. nr.	SZ 2500.100
Utförande	utan uttag
Fördelar	Optimal belysning i hela apparatskåpet Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste Passande utrustning för alla typer av användning
Utförande	utan uttag
Material	Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil Lampkåpa, polykarbonat Lampfot: PC-ABS
Färg	Material: RAL 7016
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsskruvar.
Märkeffekt	5 W
Anslutningsmöjligheter	Inmatning, 2-polig Genomgångskablage, 2-poligt Dörrkontakt
Kapslingsklass	II (skyddsisolerad)

# Features

Belysningens montage typ	Skruv Clips Magnet (tillbehör)
Inbyggnadsmöjligheter	För montage i kompaktapparatskåp AX behövs skenan för inre utbyggnad AX och montagevinkeln
Ljusflöde	400 lm
Ljusfärg	4000 K (neutralvit)
Observera:	Anslutningstillbehör beställs separat
Dimension	Bredd: 262 mm Höjd: 55 mm Djup: 23 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Märkspänning	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,213 kg
Bruttovikt	0,28 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	7,2
Tullvarukod	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivning	SZ Systembelysning LED, 400 Lumen, L: 262 mm, 100-230 V

# Approvals

Approvals	CCC exception letter ENEC
-----------	------------------------------

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring  
Konformitetsförklaring UK  
PCF-declaration