

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.200 Systembelysning LED

State: 2026-06-25 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.200 - Systembelysning LED

LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.



Features

Art. nr.	SZ 2500.200
Utförande	utan uttag
Fördelar	Optimal belysning i hela apparatskåpet Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste Passande utrustning för alla typer av användning
Utförande	utan uttag 90° vridbara kontaktdon Justering av ljusfördelning
Material	Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil Lampkåpa, polykarbonat Lampfot: PC-ABS
Färg	Material: RAL 7016
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningskruvar.
Märkeffekt	11 W
Anslutningsmöjligheter	Inmatning, 3-polig Genomgångskablage, 3-poligt Dörrkontakt
Overvoltage category	II

Features

Kapslingsklass	II (skyddsisolerad)
Belysningens montage typ	Skruv Clips Magnet (tillbehör)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Märkisolationsspänning	300 V AC
Inbyggnadsmöjligheter	Direkt på skåpprofilen med 25 mm hålraster
Ljusflöde	900 lm
Ljusfärg	4000 K (neutralvit)
Observera:	Anslutningstillbehör beställs separat
Dimension	Bredd: 437 mm Höjd: 75 mm Djup: 23 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Märkspänning	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,426 kg
Bruttovikt	0,56 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	13,2
Tullvarukod	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivning	SZ LED-systembelysning, 900 Lumen, längd 437 mm 100-230 V

Approvals

Approvals	CCC exception letter ENEC 30 - KC Korea UL
-----------	---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration
--------------	--