Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.210
Systembelysning LED


State: 2026-11-11 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.210 - Systembelysning LED

LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.







Features

Art. nr.	SZ 2500.210
Utförande	med uttag
Fördelar	Optimal belysning i hela apparatskåpet Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste Passande utrustning för alla typer av användning
Utförande	Uttagskontakt 90° vridbara kontaktdon Justering av ljusfördelning
Material	Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil Lampkåpa, polykarbonat Lampfot: PC-ABS
Färg	Material: RAL 7016
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsskruvar.
Märkeffekt	11 W
Anslutningsmöjligheter	Inmatning, 3-polig Genomgångskablage, 3-poligt Dörrkontakt
Overvoltage category	II
Kapslingsklass	II (skyddsisolerad)

Features

Belysningens montagetyp	Skruv Clips
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Märkisolationsspänning	300 V AC
Inbyggnadsmöjligheter	Direkt på skåpprofilen med 25 mm hålraster
Ljusflöde	900 lm
Ljusfärg	4000 K (neutralvit)
Observera:	Anslutningstillbehör beställs separat
Dimension	Bredd: 437 mm Höjd: 80 mm Djup: 44 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Uttagskontakter	D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Märkspänning	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Utförande på uttag	D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,466 kg
Bruttovikt	0,58 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	13,6
Tullvarukod	94054940
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivning	LED-systembelysning, 900 Lumen, längd 437 mm 100-230 V, med jordat uttag

© Rittal 2026

Approvals

Approvals	CCC exception letter ENEC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration

© Rittal 2026