

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.213 Systembelysning LED

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.213 - Systembelysning LED

LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.



## Features

Art. nr.	SZ 2500.213
Utförande	med uttag
Fördelar	Optimal belysning i hela apparatskåpet Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste Passande utrustning för alla typer av användning
Utförande	Uttagskontakt 90° vridbara kontaktdon Justering av ljusfördelning
Material	Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil Lampkåpa, polykarbonat Lampfot: PC-ABS
Färg	Material: RAL 7016
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningskruvar.
Märkeffekt	11 W
Anslutningsmöjligheter	Inmatning, 3-polig Genomgångskablage, 3-poligt Dörrkontakt
Overvoltage category	II

# Features

Kapslingsklass	II (skyddsisolerad)
Belysningens montage typ	Skruv Clips
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Märkisolationsspänning	300 V AC
Inbyggnadsmöjligheter	Direkt på skåpprofilen med 25 mm hål raster
Ljusflöde	900 lm
Ljusfärg	4000 K (neutralvit)
Observera:	Anslutningstillbehör beställs separat
Dimension	Bredd: 437 mm Höjd: 80 mm Djup: 44 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Uttagskontakter	CH (Typ J, SEV 1011)
Märkspänning	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Utförande på uttag	CH (Typ J, SEV 1011)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,6 kg
Bruttovikt	0,62 kg
Tullvarukod	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivning	SZ systembelysning LED, 900 lumen, L: 437 mm, 100–230 V, med eluttag för Schweiz

# Approvals

---

Approvals

ENEC

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK

PCF-declaration