

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.220 Systembelysning LED

State: 2026-04-29 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.220 - Systembelysning LED

LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.



Features

Art. nr.	SZ 2500.220
Utförande	utan uttag
Fördelar	Optimal belysning i hela apparatskåpet Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste Passande utrustning för alla typer av användning
Utförande	90° vridbara kontaktdon Justering av ljusfördelning
Material	Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil Lampkåpa, polykarbonat Lampfot: PC-ABS
Färg	Material: RAL 7016
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsskruvar.
Märkeffekt	11 W
Anslutningsmöjligheter	Inmatning, 2-polig Genomgångskablage, 2-poligt Dörrkontakt
Kapslingsklass	III (SELV)

Features

Belysningens montagetyp	Skruv Clips Magnet (tillbehör)
Inbyggnadsmöjligheter	Direkt på skåpprofilen med 25 mm hålraster
Ljusflöde	900 lm
Ljusfärg	4000 K (neutralvit)
Observera:	Anslutningstillbehör beställs separat
Dimension	Bredd: 437 mm Höjd: 75 mm Djup: 23 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Märkspänning	24 V (DC)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,394 kg
Bruttovikt	0,54 kg
Tullvarukod	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivning	LED-systembelysning, 900 Lumen, längd 437 mm 24 V DC

Approvals

Approvals	CQC ENEC UL + C-UL (listed)
-----------	-----------------------------------

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK