

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.314 Systembelysning LED

State: 2026-05-02 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.314 - Systembelysning LED

LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.



## Features

Art. nr.	SZ 2500.314
Utförande	med uttag, med rörelsesensor
Fördelar	Optimal belysning i hela apparatskåpet Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste Passande utrustning för alla typer av användning
Utförande	Rörelsesensor Uttagskontakt 90° vridbara kontaktdon Justering av ljusriktning Justering av ljusfördelning
Material	Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil Lampkåpa, polykarbonat Lampfot: PC-ABS
Färg	Material: RAL 7016
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsskruvar.
Märkeffekt	13 W
Anslutningsmöjligheter	Inmatning, 3-polig Genomgångskablage, 3-poligt

# Features

Motion detector	Yes
Overvoltage category	II
Kapslingsklass	II (skyddsisolerad)
Belysningens montage typ	Skruv Clips
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Märkisolationsspänning	300 V AC
Inbyggnadsmöjligheter	Direkt på skåpprofilen med 25 mm hål raster
Ljusflöde	1 200 lm
Ljusfärg	4000 K (neutralvit)
Observera:	Anslutningstillbehör beställs separat
Dimension	Bredd: 437 mm Höjd: 85 mm Djup: 44 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Uttagskontakter	USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Märkspänning	100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Utförande på uttag	USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,6 kg
Bruttovikt	0,684 kg
Tullvarukod	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

# Features

---

Produktbeskrivning	SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 100-125 V, with integral motion detector
--------------------	--

# Approvals

---

Approvals	ENEC UL
-----------	------------

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration
--------------	--