

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2503.020

Väggfäste

State: 2026-05-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2503.020 - Vägghållare för AX stålplåt, KX stålplåt, AX IT, EL

Optimal för bekvämt montage av väggskåp som kan utföras av en person även i trånga utrymmen.



Features

Art. nr.	AX 2503.020
Produktbeskrivning	Optimal för bekvämt montage av väggskåp som kan utföras av en person även i trånga utrymmen.
Fördelar	Direkt skruvkoppling bakifrån med en självformande skruv i skåpets genomföring Ihakning av vägghållaren kan enkelt ske på en förmonterad skruv i väggen Genom olika montagepositioner kan väggfästet anpassas optimalt till lokala förutsättningar Som alternativ till självgående skruv kan hållaren även fästas med skruv och mutter från insidan Fastsättning kan även ske med en mutter vid dynamisk användning
Material	Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning	Väggfäste Täckkåpor Inkl. fastsättningsmaterial
Väggavstånd	40 mm

Features

Passar för	Skåptyp: AX stålplåt KX stålplåt AX IT EL Väggskåp AX, 3-delat
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,56 kg
Bruttovikt	0,568 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	SZ Väggfäste, för AX och KX stålplåt, väggavstånd: 40 mm

Approvals

Approvals	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
-----------	----------------------------