

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2509.010

Lyftöglor

State: 2026-06-22 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2509.010 - Lyftöglor för AX, AE

För krantransport av apparatskåp, med förstärkningsplåt som underlag.



Features

Art. nr.	AX 2509.010
Produktbeskrivning	För krantransport av apparatskåp, med förstärkningsplåt som underlag.
Leveransens omfattning	Lyftöglor Förstärkningsplåt
Dimension	Gänga: M12
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Passar för	Skåptyp: AX AE
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,62 kg
Bruttovikt	0,66 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73182900
ETIM 9	EC002621
ETIM 8	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

Features

Produktbeskrivning

AX Lyftöglor

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA