

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2509.010**

**Lyftöglor**

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2509.010 - Lyftöglor för AX, AE

För krantransport av apparatskåp, med förstärkningsplåt som underlag.



## Features

Art. nr.	AX 2509.010
Produktbeskrivning	För krantransport av apparatskåp, med förstärkningsplåt som underlag.
Leveransens omfattning	Lyftöglor Förstärkningsplåt
Dimension	Gänga: M12
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Passar för	Skåptyp: AX AE
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,62 kg
Bruttovikt	0,66 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73182900
ETIM 9	EC002621
ETIM 8	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

# Features

---

Produktbeskrivning

AX Lyftöglor

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL - FTTA