Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2509.010
Lyftöglor

State: 2026-11-19 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2509.010 - Lyftöglor för AX, AE

För krantransport av apparatskåp, med förstärkningsplåt som underlag.



Features

Art. nr.	AX 2509.010
Produktbeskrivning	För krantransport av apparatskåp, med förstärkningsplåt som underlag.
Leveransens omfattning	Lyftöglor Förstärkningsplåt
Dimension	Gänga: M12
Typklassning motsvarande 508A	Typ 1 Typ 12
Passar för	Skåptyp: AX AE
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,62 kg
Bruttovikt	0,66 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73182900
ETIM 9	EC002621
ETIM 8	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

© Rittal 2026

Features

Produktbeskrivning	AX Lyftöglor

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA