

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2515.300

Ritningsficka av stålplåt

State: 2026-03-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2515.300 - Ritningsficka av stålplåt breddvariabel

För fastsättning på dörrhålslisten i valfri höjd. Enkelt justerbar för variabel bredd.



Features

Art. nr.	AX 2515.300
Produktbeskrivning	För fastsättning på dörrhålslisten i valfri höjd. Enkelt justerbar för variabel bredd.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningskruvar.
Inre höjd	210 mm
Clear width, range	475 - 575
Passar för dörrbredd	600 mm
Passar för	Skåptyp: AX AE stålplåt CX golvpulpet CX pulpetunderdel
Dimension	Djup: 35 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1 kg
Bruttovikt	1,055 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000317
ETIM 8	EC000317

Features

ECLASS 8.0

27189267

Produktbeskrivning

AX Ritningsficka av stålplåt, breddvariabel, L: 475 - 575 mm , för dörrbredd 600 mm