

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2515.400

Ritningsficka av stålplåt

State: 2026-05-12 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2515.400 - Ritningsficka av stålplåt breddvariabel

För fastsättning på dörrhålslisten i valfri höjd. Enkelt justerbar för variabel bredd.



Features

Art. nr.	AX 2515.400
Produktbeskrivning	För fastsättning på dörrhålslisten i valfri höjd. Enkelt justerbar för variabel bredd.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsskruvar.
Inre höjd	210 mm
Clear width, range	625 - 725
Passar för dörrbredd	760 mm 800 mm
Passar för	Skåptyp: AX AE stålplåt CX golvpulpet CX pulpetunderdel
Dimension	Djup: 35 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,92 kg
Bruttovikt	1,12 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000317
ETIM 8	EC000317

Features

ECLASS 8.0

27189267

Produktbeskrivning

AX Ritningsficka av stålplåt, breddvariabel, L: 625 - 725 mm, för dörrbredd 760 / 800 mm