


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2534.100 Halvprofilcylinderlås

State: 2026-05-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2534.100 - Halvprofilcylinderlås för AE

För eftermontering på alla endörrars AE-skåp med vridlås.

Features

Art. nr.	SZ 2534.100
Produktbeskrivning	För montage i efterhand på alla endörrarskåp med vridlås. Täckplåten låses genom halvprofilcylinder 40 mm resp. 45 mm total längd (enligt DIN 18 252). Extra täckplåt skyddar cylindern mot nedsmutsning. Skåpets kapslingsklass minskar inte. Leverans utan halvprofilcylinder.
Material	Zinkgjutgods
Färg	RAL 7035
Observera:	Lämpar sig inte för skåp av rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) och användning av vridlås SZ 2304.000.
Passar till art. nr.	9785040 9785042
Passar för skåptyp	AE med vridlås Väggskåp AE med vridlås Basis AE med vridlås
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,239 kg
Bruttovikt	0,257 kg
Tullvarukod	83016000
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Produktbeskrivning	SZ Halvprofilcylinderlås, för AE skåp, RAL7035