

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 2541.235

Gälplåt

State: 2026-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 2541.235 - Gälplåt

För ventilation genom konvektion. Kan enkelt monteras i efterhand med 4 skruvar.

Features

Art. nr.	SK 2541.235
Produktbeskrivning	För ventilation genom konvektion. Kan enkelt monteras i efterhand med 4 skruvar.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 160 mm Höjd: 110 mm Djup: 8 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,752 kg
Bruttovikt	0,9 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivning	SK Gälplåtar, BHD: 160x110x8 mm stålplåt, RAL7035