

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010
Plastfläns

State: 2025-12-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2560.010 - Plastfläns med metrisk förprägling

Med förpräglad håltagning för kabelförskruvningar.

Features

Art. nr.	SZ 2560.010
Produktbeskrivning	Med förpräglad håltagning för kabelförskruvningar. Tätning till standardflänsar bör användas.
Färg	RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Dimension	Bredd: 160 mm Djup: 70 mm
Passar för	Skåptyp: AE
Plåtfläns	Storlek: 1
Driftstemperatur	-40 °C...70 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 vid korrekt montage
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Förpackningsenhet	10 st.
Nettovikt	0.51
Bruttovikt	0.605
Tullvarukod	39269097
EAN	4028177550254

Features

E-Number Sweden	E3404761
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421