

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2560.400 Plåtfläns i metall

State: 2026-04-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2560.400 - Plåtfläns i metall

Som reserv-/utbytesdel för standardmässigt bifogade flänsar, kapslingsklass IP 66 vid montage i vanligt läge, nedtill.

## Features

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Art. nr.                           | SZ 2560.400  |
| Utförande                          | sluten   |
| Produktbeskrivning                 | Som reserv-/utbytesdel för standardmässigt bifogade plåtflänsar. |
| Material                           | Stålplåt   |
| Färg                               | RAL 7035   |
| Observera:                         | Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda    |
| Dimension                          | Bredd: 160 mm<br>Djup: 70 mm                                     |
| Passar för                         | Skåptyp: AE  |
| Plåtfläns                          | Storlek: 1   |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedan                         |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.  |
| Nettovikt                          | 0,119 kg   |
| Bruttovikt                         | 0,128 kg   |
| Tullvarukod                        | 73079100   |
| ETIM 9                             | EC000211   |
| ETIM 8                             | EC000211   |
| ECLASS 8.0                         | 27142421   |
| Produktbeskrivning                 | SZ Plåtflänsar i metall, sluten, BD: 160x70 mm stl.: 1           |