

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2561.010 Plastfläns

State: 2026-06-25 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.010 - Plastfläns med metrisk förprägling

Med förpräglad håltagning för kabelförskruvningar.

## Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Art. nr.                           | SZ 2561.010   |
| Produktbeskrivning                 | Med förpräglad håltagning för kabelförskruvningar. Tätning till standardflänsar bör användas. |
| Färg                               | RAL 7035  |
| Observera:                         | Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda                                 |
| Antal metriska förpräglingar       | 3 x M16<br>5 x M20<br>4 x M25<br>2 x M32<br>2 x M40   |
| Dimension                          | Bredd: 330 mm<br>Djup: 90 mm  |
| Passar för                         | Skåptyp: AE   |
| Plåtfläns                          | Storlek: 3  |
| Driftstemperatur                   | -40 °C...70 °C  |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 vid korrekt montage   |
| Förpackningsenhet                  | 10 st.  |
| Nettovikt                          | 1,13 kg   |
| Bruttovikt                         | 1,396 kg  |
| Tullvarukod                        | 39269097  |
| ETIM 9                             | EC000211  |
| ETIM 8                             | EC000211  |
| ECLASS 8.0                         | 27142421  |
| Produktbeskrivning                 | SZ Plastfläns, med metrisk förprägling, BD: 330x90 mm stl.: 3                                 |