Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.200

State: 2026-11-19 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2561.200 - med metrisk förprägling, för AX

Slå enkelt igenom plasten vid förpräglingarna för kabelförskruvningar. Extra kvadratiska öppningar och förstärkningsramar gör att en modulär kabelgenomföring kan monteras direkt.







Features

Art. nr.	SZ 2561.200
Produktbeskrivning	Slå enkelt igenom plasten vid förpräglingarna för kabelförskruvningar. Extra kvadratiska öppningar och förstärkningsramar gör att en modulär kabelgenomföring kan monteras direkt.
Material	Plast enligt + UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 fyrkantig öppning för 10 tätningsinsatser, små
Number of rectangular cutouts	2
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar	2 x M12 1 x M16 2 x M20 1 x M25 2 x M32
Dimension	Bredd: 256 mm Djup: 149 mm

© Rittal 2026

Features

Passar för	Skåptyp: AX
Plåtfläns	Storlek: 1
Driftstemperatur	-40 °C...80 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66 vid korrekt montage
Typklassning motsvarande 508A	Typ 1 Typ 12
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,24 kg
Bruttovikt	0,25 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivning	SZ Plastflänsar, för AX, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, förpräglade, 256x149 mm, för plåtfläns, storlek 1

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA