

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2561.300 Plastfläns

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.300 - Plastfläns med membran, för AX

Stick bara hål i plasten med något spetsigt och dra igenom kabeln.

## Features

Art. nr.	SZ 2561.300
Produktbeskrivning	Stick bara hål i plasten med en spets och dra igenom kabeln.
Material	Plast enligt + UL 94-V0
Färg	Liknar RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Dimension	Bredd: 256 mm Djup: 149 mm
Passar för	Skåptyp: AX
Plåtfläns	Storlek: 1
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66 vid korrekt montage
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Antal kabelinföringar och Ø (mm) min.-max.	15 x 5-11 22 x 10-15 8 x 15-25 4 x 19-34 1 x 26-54
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,36 kg
Bruttovikt	0,365 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Features

---

Produktbeskrivning

SZ Plastflänsar, för AX, med membran, BD: 256x149 mm, för plåtfläns, storlek 1

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL - FTTA