

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.500

Plastfläns

State: 2026-05-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2561.500 - Plastfläns med membran

Stick hål i plasten och dra igenom kabeln, kapslingsklass IP 65 vid omsorgsfull kabelinföring.

Features

Art. nr.	SZ 2561.500
Produktbeskrivning	Stick bara hål i plasten med en spets och dra igenom kabeln.
Material	Plast enligt + UL 94-V0 Halogenfri
Färg	Liknar RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Dimension	Bredd: 330 mm Djup: 90 mm
Passar för	Skåptyp: AE
Plåtfläns	Storlek: 3
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 65
Antal kabelinföringar och Ø (mm) min.-max.	17 x 6-11 27 x 10-15 2 x 15-21 4 x 16-25 2 x 19-34
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,365 kg
Bruttovikt	0,37 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivning	SZ Plastfläns, med membran, BD: 330x90 mm stl.: 3