

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010 Plastfläns

State: 2026-04-07 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.010 - Plastfläns med metrisk förprägling

Med förpräglad håltagning för kabelförskruvningar.

Features

Art. nr.	SZ 2562.010
Produktbeskrivning	Med förpräglad håltagning för kabelförskruvningar. Tätning till standardflänsar bör användas.
Färg	RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Dimension	Bredd: 339 mm Djup: 149 mm
Passar för	Skåptyp: AE
Plåtfläns	Storlek: 4
Driftstemperatur	-40 °C...70 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 vid korrekt montage
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,95 kg
Bruttovikt	1 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Features

Produktbeskrivning

SZ Plastfläns, med metrisk förprägling, BD: 339x149 mm stl.: 4