


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.100

Plåtfläns i metall

State: 2026-06-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.100 - Plåtfläns i metall med metrisk förprägling

Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel, kapslingsklass IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedtill.

Features

Art. nr.	SZ 2562.100
Produktbeskrivning	Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar	2 x M16 5 x M20 13 x M25 2 x M32 2 x M40
Dimension	Bredd: 339 mm Djup: 149 mm
Passar för	Skåptyp: AE
Plåtfläns	Storlek: 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedan
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,5 kg
Bruttovikt	0,62 kg
Tullvarukod	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivning	SZ Plåtflänsar i metall, med metrisk förprägling, BD: 339x149 mm stl.: 4